

Garant

Draai-wisselplaat CC.T 120408, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260160 HB7010-2
GTIN	4069515020060
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7010-2
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	SM
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P

Gegevensblad

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Producttype	Wisselplaat voor het draaien