

**Garant****Draai-wisselplaat WNMG 060404, voor nabewerking****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 251952 HB7020-2 |
| GTIN          | 4069515018364   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Technische beschrijving**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snedecondities                      | licht onderbroken |
| ISO-code wisselplaat                | WNMG 060404       |
| Spaanbreker                         | SS                |
| Voeding f                           | 0,1 - 0,4 mm/omw, |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,3 - 2 mm        |
| Aantal wisselingen/snijanten        | 6                 |
| Snijmateriaal                       | HM                |
| Hoekradius                          | 0,4 mm            |
| Hoofdtoepassing                     | P                 |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 160 - 400 m/min   |
| Soort                               | HB7020-2          |
| Fijn/ruw-indeling                   | Nabewerken        |

Producttype

Wisselplaat voor het draaien