

GARANT Master Alu VHM-fijnfrees HPC, ongecoat, Ø h6 DC: 8mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	203213 8
GTIN	4067263100317
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor fijn afwerken. De snijkantgeometrie is geoptimaliseerd voor een geringe aanzet en uitstekende oppervlakken. Hoge ingebouwde stabiliteit en stabiel werkend dankzij ongelijke steek.

Toepassing:

Voor het omtrekfrezen als nabewerking.

Opmerking:

Optimale productieresultaten in combinatie met de GARANT hiRunER precisie-ER-spantanghouder, GARANT Master Chuck hydrohouder en krachtspanklem.

Technische beschrijving

Totale lengte L	70 mm
Aanzetrichting	horizontaal
Tolerantie nominale Ø	h6
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HA
Vrijloop-Ø D ₁	7,8 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	30 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Snijlengte L _c	26 mm
Hoekfasehoek	90 graden

Aantal tanden Z	7
Snijkant-Ø D _c	8 mm
Voeding f _z voor kanten in aluminium kortspanend	0,03 mm
Spiraelhoek	40 graden
Serie	Master Alu
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Spiraelhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Freestoepping	Monofrezen zeer nauwkeurig 90°
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,025×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	380 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	360 m/min	N
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt	320 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	260 m/min	N
PE-HD	geschikt	220 m/min	N
PA 66	geschikt	250 m/min	N
PEEK	geschikt	220 m/min	N
PF 31	geschikt	200 m/min	N

Cu	onder voorwaarden geschikt	160 m/min	N
CuZn	geschikt	220 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
Lucht	geschikt		
Dienstverlening			
Schachtslijpen Type HB		129100 HB	