

**Draai-wisselplaat TC.T 110204, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260982 HB7035-2
GTIN	4069515021654
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	SM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	sterk onderbroken
Tolerantie	M
Soort	HB7035-2
Aantal wisselingen/snijkanten	3

Gegevensblad

Fijn/ruw-indeling

#Ruwe/fijne afwerking

Producttype

Wisselplaat voor het draaien