

Garant**Draai-wisselplaat DNMG 150604, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250760 HB7010-2
GTIN	4069515017046
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7010-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien