


Garant**Draai-wisselplaat WNMG 080408, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252070 HB7010-2
GTIN	4069515018869
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Spaanbreker	SM
Tolerantie	M
Soort	HB7010-2
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Snedecoördinaten	continu
Hoekradius	0,8 mm

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien