


Garant**Draai-wisselplaat SNMG 120404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251222 HB7020-2
GTIN	4069515017565
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020-2
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	8

Gegevensblad

Fijn/ruw-indeling

#Ruwe/fijne afwerking

Producttype

Wisselplaat voor het draaien