

Garant**Draai-wisselplaat KNUX 160410L, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251038 HB7020-2
GTIN	4069515017404
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7020-2
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Spaanbreker	SM
Snijmateriaal	HM
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 m/min
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien