

Garant**Draai-wisselplaat SCMT 09T308, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260744 HB7020-2
GTIN	4069515020862
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7020-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 m/min
Spaanbreker	SS

Producttype

Wisselplaat voor het draaien