

Garant**Draai-wisselplaat CC.T 09T302, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260148 HB7010-2
GTIN	4069515019767
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HB7010-2
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Spaanbreker	SM
Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,

Gegevensblad

Hoekradius	0,2 mm
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien