

Garant

Draai-wisselplaat VC.T 160404, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261372 HB7010-2
GTIN	4069515022453
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,

Gegevensblad

Soort	HB7010-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien