

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 900/7A**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930715 900/7A
GTIN	4067263100744
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×24G, met lades 36×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Breedte	1000 mm
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Lades nuttige breedte	900 mm

Nuttig ladeoppervlak in G	36x20
Nuttige hoogte	800 mm
Hoogte	900 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Aantal uittrekbare legborden	0
Lades nuttige diepte in G	20
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte	500 mm
Gewicht	144 kg
Aantal lades	7
Aantal deuren	0
Diepte	600 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36x20G
Producttype	Gereedschapskast