

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1250/10A**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931115 1250/10A
GTIN	4067263100980
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	1150 mm
Aantal deuren	0

Diepte	700 mm
Gewicht	197 kg
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Lades nuttige diepte in G	24
Lades nuttige breedte in G	26
Nuttige hoogte	1150 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
Breedte	750 mm
Aantal lades	10
Aantal uittrekbare legborden	0
ComfortClose	nee
Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden	nee
Hoogte	1250 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26×24G
Producttype	Gereedschapskast