

Garant**Draai-wisselplaat CC.T 09T308, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260152 HB7020-2
GTIN	4069515019927
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snededecondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 m/min
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308

Gegevensblad

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HB7020-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien