

Garant**Draai-wisselplaat TC.T 16T304, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260986 HB7010-2
GTIN	4069515021678
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7010-2
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Spaanbreker	SM
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten

3

Producttype

Wisselplaat voor het draaien