

Garant

Draai-wisselplaat SC.T 120408, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260766 HB7010-2
GTIN	4069515021197
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snedecoördinaten	continu
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snij materiaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Hoekradius	0,8 mm
Snij diepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7010-2
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M

Gegevensblad

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Producttype	Wisselplaat voor het draaien