

Garant

Draai-wisselplaat CC.T 09T302, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260056 HB7010-2
GTIN	4069515019286
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7010-2
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	SS
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Aantal wisselingen/snikanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Snedecondities	continu

Gegevensblad

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien