

Garant**Draai-wisselplaat TC.T 16T304, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260986 HB7020-2
GTIN	4069515021692
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020-2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 m/min
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedetoedieningen	licht onderbroken
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien