

Garant

Draai-wisselplaat CCMT 120408, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260066 HB7035-2
GTIN	4069515019606
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-2
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Spaanbreker	SS
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408

Gegevensblad

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien