


Garant**Draai-wisselplaat WNMG 080408, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252070 HB7020-2
GTIN	4069515018883
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7020-2
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,

Gegevensblad

Spaanbreker

SM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien