

Garant**Draai-wisselplaat DC.T 11T302, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260458 HB7010-2
GTIN	4069515020565
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Hoekradius	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Soort	HB7010-2
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking

Gegevensblad

Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien