

Garant

Draai-wisselplaat CNMG 09T308, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	250052 HB7035-2
GTIN	4069515015561
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7035-2
Spaanbreker	SS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedecondities	sterk onderbroken

Gegevensblad

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing

150 - 350 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien