

Garant**Draai-wisselplaat SC.T 09T304, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260762 HB7020-2
GTIN	4069515021036
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Soort	HB7020-2
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm

Gegevensblad

Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien