

Garant

Draai-wisselplaat VC.T 110302, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261364 HB7035-2
GTIN	4069515022316
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Soort	HB7035-2
ISO-code wisselplaat	VCMT 110302
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Tolerantie	M
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedecondities	sterk onderbroken

Gegevensblad

Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien