

Garant

Draai-wisselplaat VBMT 160404, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261152 HB7035-2
GTIN	4069515022019
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Soort	HB7035-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedecondities	sterk onderbroken
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P

Gegevensblad

Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien