

Garant**Draai-wisselplaat TNMG 160408, voor middelfijne bewerking, Wiper****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251545 HB7020-2
GTIN	4069515018081
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	6
Spaanbreker	WSM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 420 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Soort	HB7020-2

Producttype

Wisselplaat voor het draaien