


Garant**Draai-wisselplaat WNMG 060408, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252064 HB7020-2
GTIN	4069515018746
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7020-2
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm

Gegevensblad

Fijn/ruw-indeling

#Ruwe/fijne afwerking

Producttype

Wisselplaat voor het draaien