

Garant**Draai-wisselplaat TC.T 16T304, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260986 HB7035-2
GTIN	4069515021715
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Snedecondities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Tolerantie	M
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 m/min
Soort	HB7035-2
Hoekradius	0,4 mm

Gegevensblad

Spaanbreker

SM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien