

Garant**Draai-wisselplaat VBMT 160408, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261154 HB7010-2
GTIN	4069515022033
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Soort	HB7010-2

Gegevensblad

Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien