

**Garant**

**Draai-wisselplaat VNMG 160408, voor middelfijne bewerking**



**Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 251804 HB7010-2 |
| GTIN          | 4069515018289   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Technische beschrijving**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Soort                         | HB7010-2          |
| Tolerantie                    | M                 |
| Snijmateriaal                 | HM                |
| Hoekradius                    | 0,8 mm            |
| Hoofdtoepassing               | P                 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4                 |
| Snijdiepte $a_p$              | 0,3 - 4 mm        |
| ISO-code wisselplaat          | VNMG 160408       |
| Snedeccondities               | continu           |
| Spaanbreker                   | SM                |
| Voeding $f$                   | 0,2 - 0,5 mm/omw, |

## Gegevensblad

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 140 - 440 m/min              |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking        |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |