

Garant

Draai-wisselplaat VNMG 160404, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	251732 HB7010-2
GTIN	4069515018104
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Soort	HB7010-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 m/min
Spaanbreker	SS
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	continu
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Gegevensblad

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien