

Garant**Draai-wisselplaat CC.T 09T304, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260150 HB7010-2
GTIN	4069515019828
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HB7010-2
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten	2
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien