

Garant**Draai-wisselplaat CC.T 120404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260158 HB7010-2
GTIN	4069515019989
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Soort	HB7010-2
Snedecomditities	continu
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404

Gegevensblad

Spaanbreker	SM
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien