


Garant**Draai-wisselplaat WNMG 060408, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252064 HB7035-2
GTIN	4069515018760
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 320 m/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7035-2

Gegevensblad

Snedecondities

sterk onderbroken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien