

Garant**Draai-wisselplaat VC.T 110304, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261366 HB7010-2
GTIN	4069515022330
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Spaanbreker	SS
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-2

Gegevensblad

Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Producttype	Wisselplaat voor het draaien