

Garant

Draai-wisselplaat VNMG 160404, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	251732 HB7020-2
GTIN	4069515018128
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7020-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	160 - 400 m/min
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	SS

Gegevensblad

Snedecondities

licht onderbroken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien