

Garant**Draai-wisselplaat WNMG 060408, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251954 HB7020-2
GTIN	4069515018449
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	160 - 400 m/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408

Producttype

Wisselplaat voor het draaien