

Garant

Draai-wisselplaat VC.T 160408, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261374 HB7020-2
GTIN	4069515022538
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snedecndities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 m/min

Gegevensblad

Soort	HB7020-2
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien