

Garant

Draai-wisselplaat VC.T 160408, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261459 HB7010-2
GTIN	4069515022682
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Soort	HB7010-2

Gegevensblad

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien