

Garant**Draai-wisselplaat DC.T 11T304, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260462 HB7010-2
GTIN	4069515020626
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HB7010-2
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm

Gegevensblad

Spaanbreker	SM
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien