

Garant

Draai-wisselplaat SCMT 09T304, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260742 HB7010-2
GTIN	4069515020787
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

Soort	HB7010-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien