


**Garant****CC.T 09T302, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260056 HB7020
GTIN	4045197699299
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CCMT 09T302 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

## Technische beschrijving

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,05 - 2,5 mm/omw,

Spaanbreker	SS
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien