


**Garant****DNMG 110404, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250652 HB7020
GTIN	4045197699244
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

DNMG 110404 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Snededcondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien