

Garant**CC.T 060202, Soort: CU7010**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260050 CU7010
GTIN	4045197666789
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 060202 CU7010 Soort: CU7010
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm

Hoekradius	0,2 mm
Snedecndities	continu
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing	80 - 140 m/min
Soort	CU7010
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien