


Garant**CC.T 120404, Soort: CU7010**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260064 CU7010
GTIN	4045197667526
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 120404 CU7010 Soort: CU7010
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Neventoepassing	M

Snij snelheid v_c Neventoepassing	80 - 140 m/min
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Spaanbreker	SS
Soort	CU7010
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien