

**DNMG 150604, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250696 CA6525
GTIN	4960664513147
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150604 CA6525 Soort: CA6525
Spaanbreker: MQ
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MQ
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien