

LOCTITE**Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 270**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083301 270
GTIN	5010266270418
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Vloeibare Schroefborging.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Zeer sterk, voor duurzame Schroefverbindingen, vloeibaar.

Opmerking:

De Schroefdraad voor het opbrengen van de Schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	LOCTITE 270
Voor draadafmeting M tot	M20

Minimaal losbreekmoment	33 Nm
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Vlampunt	110 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	29 maand
geschikt voor materiaal	metaal
Vorm	vloeibaar
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	olietolerant
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Kleur	groen
Inhoud	50 ml
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Chemische basis	Dimethacrylaatester
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
Volledig uitgehard na	3 h
Handvastheid na	10 min
Dynamische viscositeit	400 - 600 mPas
Demontage	zwaar
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Schroefborging

Accessoires

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt
voor flacongrootte 50 ml

083344 50