

duMONT Spiebaanbroots HSS Passing JS9, Type: 6C1



Bestelgegevens

Bestelnummer	290420 6C1
GTIN	662600555139
Artikelklasse	29J

Omschrijving

Uitvoering:

Maat 4B1 tot 8C1 bovendien met afschuining 45°.

Voor het afbramen van scherpe spiebaankanten.

Toepassing:

Voor het rationeel vervaardigen van spiebanen volgens DIN 6885 in een doorgang.

Opmerking:

- **Voor maat 2A nr. 290405 2A gebruiken.**
- **Passingen P9 en H9 op aanvraag leverbaar.**
- **Na 1/3 en 2/3 van de doorgang de drukstoter kort optillen – broots wordt automatisch uitgelijnd.**

Snijmateriaal: HSS

Brootslengte: 432 mm

Spiebaanbreedte: 6 mm

Spiebaandiepte: 2,8 mm

voor boring-Ø volgens DIN 6885: 17 - 22 mm

Uitdiepslag in staal: 8 - 50 mm

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag: 700 kg

Technische beschrijving

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	700 kg
Brootslengte	432 mm
Spiebaanbreedte	6 mm
voor boring-Ø volgens DIN 6885	17 - 22 mm
Uitdiepslag in staal	8 - 50 mm
Rugbreedte	9,63 mm
Spiebaandiepte	2,8 mm
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		