



Perslucht-schroefmachine, Type: S2355-CE



Bestelgegevens

Bestelnummer	079163 S2355-CE
GTIN	
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

- **Met slipkoppeling.**
- **Draaimoment instelbaar.**
- **Omschakelbaar voor rechts-/linksom draaien.**

De PRO-pistoolgreepschroevendraaier S23 heeft een klassieke slipkoppeling die reageert zodra het gewenste draaimoment is bereikt. S23-modellen zijn geschikt voor zachte verbindingen, het vastschroeven van plaatschroeven, houtschroeven en zelftappende schroeven, waarbij het draaimoment tijdelijk kan toenemen tijdens het inschroefproces.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Lengte	207 mm
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Bithouder	F 6,3
Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M5

Gegevensblad

Maximaal toerental	1700 min ⁻¹
Geluidsproductie	89 dB(A)
Maximale luchtbehoefte	820 l/min
Draadaansluiting	NPT
Artikelomschrijving producent	S2355
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Gewicht	0,8 kg
Draaimomentbereik	1,5-5,5 Nm
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Uitvoering	Staaf
Producttype	Schroefmachine