

**Aantrekbouten afgedicht, vorm A, met boring, geschikt voor conus: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308613 40
GTIN	4069515028769
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

- Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
- In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
- In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

Opmerking:

afgedicht – met O-ring.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

ISO 7388-3 voldoet aan oude norm DIN 69872.

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40
Kraag-Ø D	23 mm
Kop-Ø D ₁	19 mm
Hoek A	15 graden
Schroefdraad M	M16

Gegevensblad

Geschikt voor conus	40
Totale lengte L	54 mm
Boringeigenschap	met boring
Aantrekbouten-norm	ISO 7388-3
Producttype	Aantrekbouten